

SHDL

SÈCHE-MAINS



LE SÈCHE-MAINS EN DEUX VERSIONS

Les sèche-mains de la série SHDL, conçus pour être installés en surface, sont fabriqués à partir d'une coquille monobloc ultra-résistante en Lexan. Ils sont entièrement automatiques ou offerts avec bouton-poussoir.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT AUTOMATIQUES
(MODÈLE SHDLAS)

BOUTON-POUSSOIR
MISE EN MARCHÉ CONTRÔLÉE
(MODÈLE SHDLPB)

COULEUR

- blanc

FABRICATION

- boîtier monobloc en Lexan 940
- sèche-mains fixé à une plaque murale moulée en alliage de zinc au moyen de deux vis antivandales (fini chrome)
- turbine de zinc moulée au fini chrome
- conception antivandale empêchant l'insertion de corps étrangers

NIVEAU SONORE

- 72 dBA

ÉLÉMENT

- fil de nichrome

CONTRÔLE

- modèle SHDLAS - mise en marche et arrêt contrôlés par un capteur infrarouge situé près de la buse
- arrêt automatique après 90 secondes d'utilisation continue
- modèle SHDLPB - mise en marche contrôlée par un bouton-poussoir
- minuterie scellée pour une durée de 30 secondes


INSTALLATION

- en surface

GARANTIE

- cinq ans, *trois ans sur les composants électroniques

DESSINS TECHNIQUES



IDÉAL POUR	ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	VITESSE OU DÉBIT D'AIR	PUISSANCE DE CHAUFFAGE	NIVEAU DE BRUIT	TEMPS DE SÈCHAGE
bibliothèques, restaurants et cafés	---				

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	PUISSANCE	TENSION	AMPÉRAGE	POIDS		PRIX
CODE	WATTS	VOLTS	AMPÈRES	KG	LB	
SHDLAS1W	2000	120	20	9,0	20	563,00
SHDLAS8W	2000	208	11	9,0	20	563,00
SHDLAS2W	2000	240	11	9,0	20	563,00
SHDLPB1W	2000	120	20	8,1	18	491,00
SHDLPB8W	2000	208	11	8,1	18	491,00
SHDLPB2W	2000	240	11	8,1	18	491,00

HAUTEURS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES*

HOMMES	FEMMES	ADOLESCENTS	ENFANTS	HANDICAPÉS
43 po (109 cm)	41 po (104 cm)	39 po (99 cm)	33 po (84 cm)	35 po (89 cm)

*Distance entre le plancher et le bas du sèche-mains

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

